

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Projeção L_1	125 mm
Ø haste D_s	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A25X SDUCR/L11
Comprimento total L	222 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Desvio central L_3	17 mm
Série	Master Mute
área S não passível de fixação	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar