

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central L_3	11 mm
Tamanho da placa	6 mm
Ø haste D_s	16 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Código ISO do suporte	A16X SCLCR/L06
Série	Master Mute
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Projeção L_1	80 mm
Comprimento total L	151 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
área S não passível de fixação	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar