

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Comprimento total L	343 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	50 mm
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	A40X SDUCR/L11
Série	Master Mute
Desvio central L_3	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø haste D_s	40 mm
Projeção L_1	200 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
área S não passível de fixação	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar