

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/06mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Desvio central L_3	8,5 mm
Série	Master Mute
Ø haste D_s	12 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	16 mm
Comprimento total L	120 mm
Código ISO do suporte	A12X SCLCR/L06
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Projeção L_1	60 mm
área S não passível de fixação	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar