

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Série	Master Mute
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	25 mm
Código ISO do suporte	A20X SCLCR/L09
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	177 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Projeção L_1	100 mm
Ø haste D_s	20 mm
Desvio central L_3	13 mm
área S não passível de fixação	120 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar