

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Projeção L_1	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Código ISO do suporte	A40X SCLCR/L09
Ø haste D_s	40 mm
Série	Master Mute
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L_3	27 mm
Comprimento total L	343 mm
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	50 mm
área S não passível de fixação	240 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar