

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A40X STFCL/L16
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Série	Master Mute
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 16T3..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	50 mm
Tamanho da placa	16 mm
Ø haste D_s	40 mm
Desvio central L_3	27 mm
Comprimento total L	345 mm
área S não passível de fixação	240 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita

Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar