

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 32/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Comprimento total L	277 mm
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Ø haste D <sub>s</sub>	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Desvio central L <sub>3</sub>	22 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	40 mm
Série	Master Mute
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Projeção L <sub>1</sub>	160 mm
Código ISO do suporte	A32X SDUCR/L11
área S não passível de fixação	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	esquerda
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar