

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 40/11mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260327 40/11 |
| GTIN | 4067263623366 |
| Classe de artigo | 29E |

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

| | |
|--|----------------|
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 50 |
| Código ISO do suporte | A40X SDUCR/L11 |
| Comprimento total L | 343 mm |
| Projeção L ₁ | 200 mm |
| Desvio central L ₃ | 27 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Série | Master Mute |
| Ø haste D _s | 40 mm |
| Ø mínimo do furo prévio D _{mín.} | 50 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |
| área S não passível de fixação | 240 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tipo de inserto | esquerda |
| Oscilação | amortecido |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |