

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/06mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260045 16/06  |
| GTIN             | 4067263623380 |
| Classe de artigo | 29E           |

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

|  |                |
|--|----------------|
| Comprimento total L                              | 151 mm         |
| Série  | Master Mute    |
| Desvio central L <sub>3</sub>                    | 11 mm          |
| Projeção L <sub>1</sub>                          | 80 mm          |
| Ângulo de ajuste κ                               | 95 grau        |
| Código ISO do suporte                            | A16X SCLCR/L06 |
| Pastilha de corte reversível adequada            | CC.. 0602..    |
| Ø haste D <sub>s</sub>                           | 16 mm          |
| Tamanho da placa                                 | 6 mm           |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 38      |
| Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>        | 20 mm          |
| área S não passível de fixação                   | 96 mm          |
| Norma  | DIN 8024       |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tipo de inserto       | esquerda                          |
| Oscilação             | amortecido                        |
| Refrigeração interior | sim                               |
| Aplicação             | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto       | Barra de mandrilar                |