

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 32/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	160 mm
Ø haste $D_s$	32 mm
Tamanho da placa	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Comprimento total L	277 mm
Série	Master Mute
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Código ISO do suporte	A30X SCLCR/L09
Desvio central $L_3$	22 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	40 mm
área S não passível de fixação	192 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	esquerda
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar