

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/09mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Série	Master Mute
Desvio central L_3	17 mm
Código ISO do suporte	A25X SCLCR/L09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 50
Ø haste D_s	25 mm
Comprimento total L	222 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Projeção L_1	125 mm
Tamanho da placa	9 mm
área S não passível de fixação	155 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	esquerda
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar