

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 5×D, Tipo: 48**Dados do pedido**

Número do pedido	232250 48
GTIN	4045197589088
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	231,8 mm
Ø haste D_s	40 mm
área de Ø D_c	48 - 65 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Comprimento da haste L_s	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600