

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 3×D, Tipo: 13**Dados do pedido**

Número do pedido	232245 13
GTIN	4045197658074
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø haste D_s	20 mm
Parafusos tensores	232990 TX8
área de Ø D_c	13 - 17,5 mm
Comprimento útil L_1	34,9 mm
Comprimento da haste L_s	50 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX8	232990 TX8
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3