

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8xD, Tipo: 12**Dados do pedido**

Número do pedido	232255 12
GTIN	4045197589095
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Instrução:

Reducir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø haste D_s	20 mm
Parafusos tensores	232990 TX7
Comprimento útil L_1	111,1 mm
área de Ø D_c	12 - 12,5 mm
Comprimento da haste L_s	50 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8xD
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário
definido 0,6

211750 0,6

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX7

232990 TX7