

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 3×D, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232245 25
GTIN	4045197658098
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	85,7 mm
área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
\varnothing haste D_s	32 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Comprimento da haste L_s	60 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600