

**Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 3×D, Tipo: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	232245 36
GTIN	4045197658401
Classe de artigo	22G

**Descrição****Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

**Com ranhuras retas.**

**Instrução:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

**Descrição técnica**

Ø haste $D_s$	40 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de Ø $D_c$	36 - 47 mm
Comprimento útil $L_1$	120,7 mm
Comprimento da haste $L_s$	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600