

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 18**Dados do pedido**

Número do pedido	232255 18
GTIN	4045197592514
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Instrução:

Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	269,9 mm
Ø haste D_s	25 mm
área de Ø D_c	18 - 24 mm
Parafusos tensores	232990 TX9
Comprimento da haste L_s	56 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX9	674248 TX9
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX8	232990 TX8
Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX9	232990 TX9