

Elemento de base Haste MK, sem refrigeração interna, 8×D, Tipo: 36



Dados do pedido

Número do pedido	232265 36
GTIN	4045197592651
Classe de artigo	22G

Descrição

Modelo:

Para furos até precisão IT10. **Com ranhuras retas.**

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	349,3 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Tamanho do cone Morse MK	4
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos Torx®10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
--	-------------

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600