



Dados do pedido

Número do pedido	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	XP.. 0603
Projeção L_1	32 mm
\varnothing das lâminas D_c	20 mm
Parafuso para pastilha reversível	229915 (T7; 0,8 Nm)
$\varnothing D_3$	9 mm
\varnothing da haste D_s h6	20 mm
Comprimento total L_{tot}	204 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max}\#$	0,9 mm
Tamanho da pastilha reversível	06
Número de arestas de corte Z	3
Refrigeração interior	sim
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\áx.}$	38 mm
\varnothing das fresas circulares de perfuração $D_{m\ín.}$	29 mm

Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,4 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	8,2 mm
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229915
-----------------	--------