

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 3×D, Tipo: 48**Dados do pedido**

Número do pedido	232245 48
GTIN	4045197658418
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø haste D_s	40 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de Ø D_c	48 - 65 mm
Comprimento útil L_1	130,2 mm
Comprimento da haste L_s	70 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX20	232990 TX20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600