

Garant**Microdesandador com nível de bolha de ar, Tipo: M1-M3****Dados do pedido**

Número do pedido	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Desandador de precisão para orientação axial exata, mesmo com dimensões de rosca menores.

- **Mordentes de aço temperados erodidos com precisão.**
- **Design leve feita de plástico de impressão 3D.**
- **Pré-centragem da broca de roscar através de um íman de fixação integrado.**
- **Fixação simples de brocas de roscar através de um fecho de baioneta.**

Utilização:

Para uma orientação perpendicular exata, especialmente para brocas de roscar pequenas M1 – M3. Também pode ser usada para alojamento direto no porta-caçonetes n.º 149310 25×9.

Instrução:

Nível de bolha de ar amovível com fixação magnética.

Descrição técnica

Ø exterior	25 mm
Largura de aperto do quadrado até	1,6 - 2,7 mm
Tipo de produto	Desandador