

Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232255 25
GTIN	4045197592521
Classe de artigo	22G

Descrição**Modelo:**

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Instrução:

Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Ø haste D_s	32 mm
área de Ø D_c	25 - 35 mm
Comprimento útil L_1	288,9 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Comprimento da haste L_s	60 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	ISO 9766
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX9	232990 TX9
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos Torx® 10 peças Acionamento TX15	232990 TX15
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600