

**Garant****Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Classe de artigo	29E

**Descrição****Versão:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

**Nota:**

Não fixar na área marcada com S!

**Descrição técnica**

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	16 mm
Comprimento total L	120 mm
Código ISO do suporte	A12X STFCR/L11
Projeção $L_1$	60 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Desvio central $L_3$	9 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Série	Master Mute
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Tamanho da placa	11 mm
área S não passível de fixação	72 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar