

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	20 mm
Projeção L_1	80 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Desvio central L_3	11 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	A16X STFCCR/L11
Série	Master Mute
Ø haste D_s	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Ângulo de ajuste κ	90 grau
área S não passível de fixação	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	direita
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar