

Garant**Barra de mandrilar GARANT Master Mute, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste redonda sem superfície de aperto.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 38
Ø haste D_s	16 mm
Projeção L_1	80 mm
Desvio central L_3	11 mm
Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	TC.. 1102..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	20 mm
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Série	Master Mute
Código ISO do suporte	A16X STFCCR/L11
área S não passível de fixação	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo de inserto	esquerda
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar