



Dados do pedido

Número do pedido	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas. Holofote LED com bateria de alto desempenho com uma iluminação homogénea sem encandeamento. A caixa de plástico robusta e resistente a impactos das lanternas é perfeita para todos os ambientes de trabalho. Pode ser montado no suporte SCANGRIP®. Para baterias de 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Instrução:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.

Descrição técnica

Largura total	103 mm
Comprimento total	280 mm

Fluxo luminoso	4000 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tensão da bateria	18 V
Número de baterias incluídas	0
Tipo de proteção IP	IP 54
Altura total	288 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Holofote