

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086009 12
GTIN	4025092163798
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Chassis para cargas pesadas de três pontos para o transporte de cargas de peso médio. Com um timão e uma peça de chassis traseira. As duas peças traseiras, de construção idêntica, do chassis têm barras de união ajustáveis. A capacidade de carga total é distribuída a 50% entre as peças dianteira e traseira do chassis.

Material fornecido:

Três peças de chassis, duas barras de união, timão.

Descrição técnica

Número de rodas dianteiras	8
Peso	80 kg
Largura da roda	90 mm
Altura da área de carga dianteira	115 mm
Faixa de regulação traseira de – até	500 - 1400 mm
Número de rodas traseiras	8
Altura da área de carga traseira	115 mm
Capacidade de carga	12 t
Ø da roda	85 mm

Largura da área de carga traseira	250 mm
Comprimento da área de carga dianteira	400 mm
Comprimento da área de carga traseira	300 mm
Designação do fabricante	LX-12
Largura da área de carga dianteira	220 mm
Tipo de produto	Mecanismo de translação para cargas pesadas