

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11****Dados do pedido**

Número do pedido	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	36 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	18 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	13 mm
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	20 mm
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

