

## Ficha de dados

**Garant**

### Suporte de roscar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11



#### Dados do pedido

Número do pedido	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Classe de artigo	21T

#### Descrição técnica

Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	31 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	23 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Tamanho da placa	11 mm
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar