

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	19 mm
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Altura de fixação L_2	15 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDQCR/L07
Comprimento total L	180 mm
Ø haste D_5	16 mm
Desvio central L_3	10 mm
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar