



Dados do pedido

Número do pedido	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

COLOUR MATCH. LED especial com elevado valor CRI para uma **reprodução de cores perfeita** e uma vida útil do LED extremamente longa. Perfeitamente adequado para todos os trabalhos de pintura, polimento, limpeza e preparação. Projetado para o uso em oficinas de pintura. **Lente de vidro substituível** e resistente a todos os tipos de solventes, mesmo com limpeza diária.

MULTIMATCH R. Lanterna de trabalho com bateria potente e portátil com função SCAN CCT contínua. Indicação traseira

da capacidade da bateria e da autonomia restante. Pé de suporte integrado, adequado para montagem direta no suporte Scangrip 081252 1,35-3.

Com função SCAN CCT contínua. Quando ativada, a lanterna varre automaticamente a superfície do objeto com toda a gama de espectro de cores. O bloqueio é possível a qualquer momento. Ideal para detetar defeitos de tinta.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

Descrição técnica

Valor CRI	95
Fluxo luminoso	120 - 1200 lm
Tipo de bateria	lão de lítio
Comprimento total	165 mm
Número de baterias incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Zona ATEX	nenhum
Período de iluminação	1 - 10 h
Peso	820 g
Largura total	155 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de trabalho