


**Garant****ZCMX 070302, Tipo: HBZ310**

### Dados do pedido

Número do pedido	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Classe de artigo	21K

### Descrição técnica

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Aplicação principal	N
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 130404
Revestimento	PVD
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HBZ310
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Avanço $f$ perfuração	0,03 - 0,3 mm
Avanço $f$ torneamento	0,05 - 0,4 mm
Condição de corte	contínuo

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	200 - 600 m/min
indicado para $\varnothing$ de ferramenta $D_c$	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar