

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ035**

Dados do pedido

Número do pedido	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Número de trocas/cortes	2
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Tipo	HBZ035
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070304
Revestimento	revestido
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Óleo de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 190 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Aplicação principal	P
indicado para \varnothing de ferramenta D_c	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar