

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ120****Dados do pedido**

Número do pedido	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Classe de artigo	21K

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Revestimento	PVD
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070304
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HBZ120
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Número de trocas/cortes	2

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 200 m/min
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
indicado para \varnothing de ferramenta D_c	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar