


**Garant****ZCMX 070304, Tipo: HBZ310****Dados do pedido**

Número do pedido	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Classe de artigo	21K

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070304
Raio do canto	0,4 mm
Avanço $f$ perfuração	0,03 - 0,3 mm
Aplicação principal	N
Tipo	HBZ310
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	200 - 600 m/min
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	contínuo
Revestimento	PVD

Avanço f torneamento	0,05 - 0,4 mm
indicado para Ø de ferramenta D <sub>c</sub>	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar