

HOLEX**Jogo de machos de rosca para máquina de furos cegos + Furo de núcleo-broca espiral HOLEX Clever Tap, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Classe de artigo	12H

Descrição**Modelo:**

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de rosca para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de rosca para máquina M3 – M12 n.º 135255 e broca craneana n.º 114031

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Série	CleverTap
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 376

Norma	DIN 371
Tipo de produto	Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 10,2	114405 10,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 2,5	114405 2,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 3,3	114405 3,3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 4,2	114405 4,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 5	114405 5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,8	114405 6,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,5	114405 8,5
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M10	135855 M10
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M12	135855 M12
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M3	135855 M3
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M4	135855 M4
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M5	135855 M5
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M6	135855 M6
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C M M8	135855 M8
Caixa vazia Tipo 4	146961 4