

Suporte de aperto rotativo DCLNL 95°, para pastilhas de corte reversíveis CN., esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/12mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250039 25/12 |
| GTIN | 4067263122104 |
| Classe de artigo | 21U |

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tamanho da placa | 12 mm |
| Código ISO do suporte | DCLNR/L 2525M12 |
| Calço | 259031 49 |
| Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. |
| Largura funcional L ₄ | 32 mm |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 30 mm |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Parafuso para calço | 259027 8 |
| Série | Master Eco |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho da haste | 25 mm |
| Garra, parafuso, O-ring | 259036 22 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | sim |
| Ângulo de ajuste κ | 95 grau |
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|----------------------------|-----------|
| Calço Tipo 49 | 259031 49 |
| Unidade de garras Tipo 22 | 259036 22 |
| Parafuso para calço Tipo 8 | 259027 8 |