

para pastilhas de corte reversíveis DD.. DDJNL 93°, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Calço	259031 50
Comprimento total L	125 mm
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2020K15
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso para calço	259027 8
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Tamanho da placa	15 mm
Tamanho da haste	20 mm

Garra, parafuso, mola	259036 24
Série	Master Eco
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 8	259027 8
Calço Tipo 50	259031 50