

## Suporte de aperto rotativo DWLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN.., direita, Tamanho da haste/placa: 20/08mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251914 20/08  |
| GTIN             | 4067263122333 |
| Classe de artigo | 21U           |

### Descrição

#### Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

#### Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Tamanho da placa                      | 8 mm            |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>  | 35 mm           |
| Calço                                 | 259033 6        |
| Código ISO do suporte                 | DWLNR/L 2020K08 |
| Garra, parafuso, mola                 | 259036 25       |
| Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804..     |
| Série                                 | Master Eco      |
| Comprimento total L                   | 125 mm          |
| Parafuso para calço                   | 259027 9        |
| Tamanho da haste                      | 20 mm           |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Largura funcional L <sub>4</sub> | 25 mm                             |
| Norma                            | Norma de fábrica                  |
| Tipo de inserto                  | direita                           |
| Refrigeração interior            | sim                               |
| Ângulo de ajuste κ               | 95 grau                           |
| Aplicação                        | Faceamento                        |
| Aplicação                        | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto                  | Suporte de torneamento            |