

Suporte de aperto rotativo SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis SC., direita, Tamanho da haste/placa: 16/09mm



Dados do pedido

Número do pedido	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Tamanho da placa	9 mm
Comprimento da cabeça L ₁	30 mm
Comprimento total L	80 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Largura funcional L ₄	20 mm
Série	Master Eco
Código ISO do suporte	SCLCR/L 1616F09
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 28
Tamanho da haste	16 mm

Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento