

Garant**Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco, direita, Tamanho da haste/placa: 25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Classe de artigo	21U

Descrição**Modelo:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Série	Master Eco
Código ISO do suporte	SDJCR/ L 2525H11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 3
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	100 mm
Calço	269007 1
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Largura funcional L ₄	32 mm

Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Tamanho da placa	11 mm
Parafuso para calço	269013 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento