

## Suporte de aperto rotativo SCLCL 95°, para pastilhas de corte reversíveis SC., esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/09mm



### Dados do pedido

Número do pedido	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Classe de artigo	21U

### Descrição

**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 28
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3..
Série	Master Eco
Código ISO do suporte	SCLCR/L 2020X09
Tamanho da placa	9 mm
Comprimento total L	90 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm

Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento