


**Garant****Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Classe de artigo	21U

**Descrição****Modelo:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Instrução:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

**Descrição técnica**

Tamanho da haste	25 mm
Calço	269007 1
Código ISO do suporte	SDJCR/ L 2525H11
Comprimento total L	100 mm
Parafuso para calço	269013 7
Série	Master Eco
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..

Comprimento da cabeça $L_1$	30 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 3
Largura funcional $L_4$	32 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento