

Garant**Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260291 20/11
GTIN	4067263122456
Classe de artigo	21U

Descrição**Modelo:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Instrução:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	25 mm
Série	Master Eco
Comprimento total L	90 mm
Calço	269007 1
Parafuso para calço	269013 7
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 3
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da haste	20 mm

Comprimento da cabeça L_1	30 mm
Código ISO do suporte	SDJCR/L 2020X11
Tamanho da placa	11 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento