

**Suporte de aperto rotativo Master Eco curto SVJCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1103..
Comprimento da cabeça L ₁	35 mm
Tamanho da placa	11 mm
Série	Master Eco
Largura funcional L ₄	20 mm
Código ISO do suporte	SVJCR/L 1616X11
Comprimento total L	85 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 1
Tamanho da haste	16 mm

Ficha de dados

Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/261136-16/11>