

**Garant****para pastilhas de corte reversíveis SD.. SDJCL 93°, esquerda****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260293 16/11  |
| GTIN             | 4067263122500 |
| Classe de artigo | 21U           |

**Descrição****Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Nota:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 311936 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

**Descrição técnica**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Calço                                            | 269007 1        |
| Tamanho da placa                                 | 11 mm           |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 30 mm           |
| Largura funcional L <sub>4</sub>                 | 20 mm           |
| Série                                            | Master Eco      |
| Código ISO do suporte                            | SDJCR/L 1616H11 |
| Tamanho da haste                                 | 16 mm           |
| Pastilha de corte reversível adequada            | DC.. 11T3..     |
| Parafuso para calço                              | 269013 6        |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 3        |

## Ficha de dados

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Comprimento total L       | 100 mm                            |
| Norma                     | DIN ISO 5610                      |
| Tipo de inserto           | esquerda                          |
| Refrigeração interior     | sim                               |
| Ângulo de ajuste $\kappa$ | 93 grau                           |
| Aplicação                 | Faceamento                        |
| Aplicação                 | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto           | Suporte de torneamento            |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/260293-16/11>