

Suporte de aperto rotativo Eco SVJC 93°, para pastilhas de corte reversíveis SV., direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm



Dados do pedido

Número do pedido	261136 25/16
GTIN	4067263122623
Classe de artigo	21U

Descrição

Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com os alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 3
Largura funcional L ₄	32 mm
Código ISO do suporte	SVJCR/L 2525X16
Parafuso para calço	269013 7
Tamanho da haste	25 mm
Tamanho da placa	16 mm
Calço	259033 5
Série	Master Eco

Comprimento total L	110 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento