


## Suporte de aperto rotativo Eco SVJB 93°, para pastilhas de corte reversíveis SV., direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm



### Dados do pedido

Número do pedido	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Classe de artigo	21U

### Descrição

#### Versão:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

#### Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

### Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 7
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269023 3
Calço	259033 5
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Tamanho da placa	16 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Série	Master Eco

Comprimento total L	100 mm
Código ISO do suporte	SVJBR/L 2020H16
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento