


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

**Material fornecido:**

Com calço de 1,5°.

**Instrução:**

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

## Descrição técnica

Calço de 1,5°	279819 2
Série	Master Eco
Garra, parafuso, O-ring	279835 4
Largura funcional L <sub>4</sub>	25 mm
Parafuso para calço	279824 1
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento total L	90 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	30 mm

Tamanho da placa	16 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento